

**Garant****VCMT 070202, Zvrst: HB7025-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Razred artikla	211

### Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7025-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 190 m/min
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SF
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 070202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje