

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu $L_4$	6,8 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	72,5 stopinj
Dolžina glave $L_1$	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVVCR/L07
Srednji premik $L_3$	8 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200