

Garant**VCMT 070202, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Razred artikla	211

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VF
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 180 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7125-1
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 070202

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje