

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Dolžina glave L ₁	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
ISO-oznaka držala	A08F SVJCR/L05
Celotna dolžina L	80 mm
Srednji premik L ₃	3 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Velikost ploščice	5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200