

Prekucni zaboj z varovalom, lakiran, Prostornina korita: 1200l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919950 1200
GTIN	2050001937421
Razred artikla	94B

Opis

Izvedba:

Prekucni zaboj **za trdne snovi** z ugodnim težiščem. Nagibanje s pomočjo žicovoda je možno v vsaki višini.

Korito je opremljeno z robnim profilom in čvrstim osnovnim okvirjem z integriranimi žepi za viličarja. Varovalo preprečuje nenameren zdrs ali nagibanje.

Notranje mere žepov za viličarja A×D = 200×80 mm.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 **lakiranje**.

Tehnični opis

Višina	1095 mm
Razmak žepov za viličarja B z žicovodom	600 mm
Zaščita pred prevračanjem	da
Področje uporabe	za trdne snovi

Prostornina korita	1200 l
Nosilnost	1500 kg
Širina	1070 mm
Masa	200 kg
Dolžina	1720 mm
Višina roba na strani izmeta	960 mm
Izbira barv	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

Pribor

Garnitura koles za zaboje za odrezke in prekucne zaboje, iz poliamida, 4-delna Nosilnost/kolo 450 kg	919970 450
--	------------