

**Voziček z dvizno tovorno površino, Nosilnost: 250kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919917 250
GTIN	4017976068329
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Konstrukcija iz jeklenih profilov in jeklene pločevine s čvrstim cevnim ročajem za potiskanje. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Upravljanje z nožnim pedalom. Ročica za fino upravljanje ventila za spuščanje tovarne površine.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliuretana.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Ø koles	125 mm
Dolžina	1020 mm
Nosilnost	250 kg
Območje hoda	330 - 910 mm
Dolžina tovarne površine	830 mm

Širina	500 mm
Masa	78 kg
Širina tovarne površine	500 mm
Vrsta izdelka	Voziček z dvižno tovarno površino