

Garant**Voziček za palete, Tovorna površina Š×G: 1200X800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Razred artikla	91T

Opis**Izvedba:**

Robustna konstrukcija iz kotnega železa s 4 lovilnimi koti za namestitev ploščatih palet in mrežnih zabojev. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz elastične polne gume, pesta z valjčnim ležajem.

Uporaba:

Za namestitev ploščatih palet in mrežnih zabojev.

Lakiranje:

Srebrna, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Širina	1275 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Višina tovarne površine	245 mm
Masa	36 kg
Ø koles	160 mm
Material roba	Elastična polna guma
Nosilnost	1200 kg
Višina	300 mm
Širina površine	1210 mm

Globina tovarne površine	810 mm
Globina	875 mm
Ročaj	ne
Vrsta izdelka	Vozički za palete