

**HOLEX****List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 19/3,1mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273000 19/3,1
GTIN	4045197941619
Razred artikla	22B

## Opis

**Uporaba:**

Samo v povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273010.

**Primerno za:**

Držalo art. 273896–273898 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Obseg dobave:**

Vključno s ključem za zamenjavo ploščice.

## Tehnični opis

Višina lista h <sub>5</sub>	19 mm
Širina b <sub>2</sub>	2,4 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	40 mm
Širina zareze w	3,1 mm
Višina h <sub>1</sub>	15,4 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

