

HOLEX**List za zarezovanje, jeklo, nevtralna, Višina lista h₅/širina zareze w: 32/2,2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Razred artikla	22B

Opis

Uporaba:

Samo v povezavi z zarezovalnimi ploščicami art. 273010.

Primerno za:

Držalo art. 273896–273898 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vključno s ključem za zamenjavo ploščice.

Tehnični opis

Širina b ₂	1,6 mm
Višina h ₁	24,8 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	100 mm
Višina lista h ₅	32 mm
Širina zareze w	2,2 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje

