

**Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255130 25
GTIN	4045197941732
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Nadomestni del	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3	259981 3
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	251112 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/15 mm	250610 25/15
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm	250018 25/16

---