

Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255130 16
GTIN	4045197941718
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	22 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Nadomestni del	259981 1
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tovarniški standard

Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 1	259981 1
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	250018 16/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/12 mm	251112 16/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/11 mm	250610 16/11