

Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255131 16
GTIN	4045197941749
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	22 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..
ISO-oznaka držala	PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Velikost držala	16 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Nadomestni del	259981 1
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tovarniški standard

Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 1	259981 1
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/11 mm	250611 16/11
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/12 mm	251113 16/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	250019 16/09