

**Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255130 20     |
| GTIN                  | 4045197941725 |
| Razred artikla        | 29W           |

**Tehnični opis**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.; DN.. 1104.; SN.. 1204..         |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>    | 25 mm                                       |
| Celotna dolžina L                   | 125 mm                                      |
| Velikost držala                     | 20 mm                                       |
| ISO-oznaka držala                   | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12 |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>        | 25 mm                                       |
| Nadomestni del                      | 259981 2                                    |
| Standard                            | DIN ISO 5610                                |
| Standard                            | Tovarniški standard                         |
| Vrsta uporabe                       | desna                                       |
| Uporaba                             | Plano struženje                             |
| Uporaba                             | Vzdolžno struženje, zunanje                 |

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2

259981 2

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/11 mm

250610 20/11

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm

250018 20/12

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm

251112 20/12