

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255131 20
GTIN	4045197941756
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Dolžina glave L ₁	25 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
Velikost držala	20 mm
Nadomestni del	259981 2
Standard	DIN ISO 5610
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2	259981 2
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm	251113 20/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm	250019 20/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/11 mm	250611 20/11