

**Garnitura držal za struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265131 12
GTIN	4045197941817
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Celotna dolžina L	80 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
Dolžina glave L ₁	13 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Nadomestni del	269981 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 1	269981 1
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/07 mm	260309 12/07
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/09 mm	260707 12/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/09 mm	260007 12/09