

**Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265130 16
GTIN	4045197941787
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Dolžina glave L <sub>1</sub>	17 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Velikost držala	16 mm
Nadomestni del	269981 2
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2	269981 2
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260006 16/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/11 mm	260308 16/11