

Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265130 25
GTIN	4045197941800
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	20 mm
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Velikost držala	25 mm
Nadomestni del	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3	269981 3
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260706 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260006 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/11 mm	260308 25/11