

**Garnitura držal za struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265131 25
GTIN	4045197941848
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Dolžina glave L ₁	21,5 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO-oznaka držala	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Velikost držala	25 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Nadomestni del	269981 3
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3	269981 3
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260007 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/11 mm	260309 25/11
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260707 25/12