

Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265130 20
GTIN	4045197941794
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Dolžina glave L ₁	17 mm
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Dolžina glave L ₁	27 mm
Velikost držala	20 mm
Nadomestni del	269981 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2	269981 2
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/11 mm	260308 20/11
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm	260706 20/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/09 mm	260006 20/09