

**Garnitura držal za struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265131 16
GTIN	4045197941824
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkcijska širina L ₄	20 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Dolžina glave L ₁	17 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Dolžina glave L ₁	27 mm
Nadomestni del	269981 2
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2	269981 2
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/11 mm	260309 16/11
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260007 16/09