

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255131 25
GTIN	4045197941763
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12
Dolžina glave L ₁	25 mm
Nadomestni del	259981 3
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3	259981 3
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/15 mm	250611 25/15
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm	250019 25/16
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	251113 25/12