

**Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265130 12
GTIN	4045197941770
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 0702.; SC.. 09T3
ISO-oznaka držala	SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Dolžina glave L ₁	13 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost držala	12 mm
Nadomestni del	269981 1
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 1	269981 1
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/09 mm	260706 12/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/07 mm	260308 12/07
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 12/09 mm	260006 12/09