

Garnitura držal za struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265131 20
GTIN	4045197941831
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Dolžina glave L ₁	27 mm
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
Nadomestni del	269981 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 2	269981 2
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/12 mm	260707 20/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/09 mm	260007 20/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/11 mm	260309 20/11