

Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265110 25
GTIN	4045197941930
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Nadomestni del	269981 5
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 5	269981 5
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260006 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260000 25/12
