

Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265110 20
GTIN	4045197941923
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L ₁	17 mm
ISO-oznaka držala	SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Velikost držala	20 mm
Nadomestni del	269981 4
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4

269981 4