

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265111 16
GTIN	4045197941947
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 1616H09; SCSCCL 1616H09
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Dolžina glave L ₁	17 mm
Nadomestni del	269981 4
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4	269981 4
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260001 16/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260007 16/09
