

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255111 16
GTIN	4045197941886
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
ISO-oznaka držala	PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
Dolžina glave L ₁	25 mm
Dolžina glave L ₂	22 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
Nadomestni del	259981 4
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4

259981 4

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm

250025 16/09

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm

250019 16/09