

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265111 25
GTIN	4045197941961
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 2525M12; SCSCCL 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Nadomestni del	269981 5
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 5	269981 5
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260001 25/12
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm	260007 25/12

---