

**Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265111 20
GTIN	4045197941954
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-oznaka držala	SCLCL 2020K09; SCSCCL 2020K09
Celotna dolžina L	125 mm
Nadomestni del	269981 4
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4	269981 4
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/09 mm	260001 20/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 20/09 mm	260007 20/09

---