

Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255110 16
GTIN	4045197941855
Razred artikla	29W

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm
Velikost držala	16 mm
Nadomestni del	259981 4
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4

259981 4

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09
mm

250018 16/09