

Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255111 25
GTIN	4045197941909
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	33 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost držala	25 mm
Nadomestni del	259981 6
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 6	259981 6
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm	250025 25/16
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm	250019 25/16
