

**Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265110 16
GTIN	4045197941916
Razred artikla	29W

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Nadomestni del	269981 4
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 4	269981 4
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260000 16/09
Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 16/09 mm	260006 16/09

---