

**Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 25mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255110 25     |
| GTIN                  | 4045197941879 |
| Razred artikla        | 29W           |

**Tehnični opis**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ISO-oznaka držala                   | PCLNR 2525M16; PCSNR 2525M16 |
| Celotna dolžina L                   | 150 mm                       |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>        | 33 mm                        |
| Velikost držala                     | 25 mm                        |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>    | 32 mm                        |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1606..                  |
| Nadomestni del                      | 259981 6                     |
| Standard                            | Tovarniški standard          |
| Vrsta uporabe                       | desne                        |
| Uporaba                             | Plano struženje              |
| Uporaba                             | Vzdolžno struženje, zunanje  |
| Vrsta izdelka                       | Držalo za zunanje struženje  |

---

**Pribor**

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 6

259981 6

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16  
mm

250018 25/16