

**Voziček z dvižno tovorno površino, Nosilnost: 500kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919917 500
GTIN	4017976068336
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Konstrukcija iz jeklenih profilov in jeklene pločevine s čvrstim cevnim ročajem za potiskanje. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Upravljanje z nožnim pedalom. Ročica za fino upravljanje ventila za spuščanje tovarne površine.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliuretana.

**Lakiranje:**

Antracitno siva RAL 7016, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Širina	520 mm
Ø koles	150 mm
Območje hoda	435 - 1000 mm
Masa	118 kg
Dolžina	1275 mm
Dolžina tovarne površine	1010 mm

Nosilnost	500 kg
Širina tovarne površine	520 mm
Vrsta izdelka	Voziček z dvizno tovarno površino