

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB8630, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213588 INOX
GTIN	4045197941046
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{pmaks.} = 4 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,22 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEMT 1305 AGSR
Zvrst	HB8630
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		