

Garant**Ekscentrična puša, ØD3: 50Lmm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290393 50L |
| GTIN | 4045197997258 |
| Razred artikla | 29K |

Opis**Izvedba:**

Območje nastavljanja maksimalno $\pm 0,5$ mm.

Ena črtica na skali ustreza 0,03 mm.

Uporaba:

Za fino justiranje držal za pehanje utorov in profila na stružnicah brez Y-osi.

Primerno za:

Držala za pehanje utorov in profila art. 290330 – 290359.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-------------------|
| L ₂ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 65 mm |
| L ₁ | 115 mm |
| za Ø D _s | 32 mm |
| Vrsta izdelka | Ekscentrična puša |

