



## Orodje za rebričenje ECO univerzalni, Velikost držala: 8 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290035 8
GTIN	4030741290657
Razred artikla	29I

### Opis

#### Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

#### Napotek:

Višino konic je treba nastaviti.

za rebrast profil: RAA 1×AA

za  $\varnothing$  rebrastega kolesca  $d_1$ : 15 mm

za širino rebrastega kolesca b: 4 mm

za  $\varnothing$  izvrtine rebrastega kolesca  $d_2$ : 4 mm

Delovno območje: 3 - 20 mm

Os: 299911 2

### Tehnični opis

Os	299911 2
Širina držala	8 mm
Višina držala	8 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
Delovno območje	3 - 20 mm
za širino rebrastega kolesca b	4 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°

za rebrast profil	RGE30° 1×GV30°
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje