

**Zarezovalna ploščica nevtralna, HBX25, Širina zareze w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Razred artikla	22D

Opis**Uporaba:**

Samo v povezavi z listom za zarezovanje art. 273000.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Rezalni material	HM
Širina zareze w	2,2 mm
Prevleka	TiN
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HBX25
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
GG(G)	primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		