



## Orodje za rebričenje z odvzemanjem ECO desno, Velikost držala: 16 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290238 16
GTIN	4030741290459
Razred artikla	29I

### Opis

#### Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

za rebrast profil: RGE30° 2×AA

za Ø rebrastega kolesca  $d_1$ : 15 mm

za širino rebrastega kolesca  $b$ : 4 mm

za Ø izvrtine rebrastega kolesca  $d_2$ : 8 mm

Delovno območje: 3 - 50 mm

Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak: 299920 4

### Tehnični opis

Širina držala	16 mm
Delovno območje	3 - 50 mm
za širino rebrastega kolesca $b$	4 mm
Višina držala	16 mm
Tekalna puša iz karbidne trdine, pokrivna ploščica, vijak	299920 4

za $\emptyset$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	8 mm
za $\emptyset$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
za rebrast profil	RGE45° BL/BR15°
za rebrast profil	RGE30° 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje