

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 100 A = 300, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306715 27
GTIN	4045197942647
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino Balluff/RFID-čip.**
- **Povečana naležna površina zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	27 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Previsna dolžina A	300 mm
Vpenjalni Ø D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 300

Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave