

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z blaženjem vibracij, koničen, HSK-A 63,
Navoj M × dolžina L1: M12X224****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307038 M12X224
GTIN	4045197942951
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. Konična oblika. **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301342, reducirni nastavek art. 301344, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Cilindrični trni oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje Densimet art. 301374 – 301379 in art. 301361 – 301368.

Previsna dolžina A: 250 mm

Ø izvrtine D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

Uporabna dolžina L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Tehnični opis

Ø D ₂	21 mm
Zunanji Ø D	40 mm

Navoj M	M12×224
Uporabna dolžina L ₁	224 mm
Ø izvrtine D ₁	12,5 mm
L ₂	5 mm
Previsna dolžina A	250 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje