



Laserski daljinomer DISTO™, Tip: X4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465550 X4
GTIN	7640110697870
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, s tipkovnico s simboli za preprosto uporabo. Kakovostna **steklena optika Leica** v posebnem temperaturno odpornem in čvrstem **ohišju iz magnezija**. Osvetljen in vrtljiv barvni prikazovalnik za optimalno čitljivost. Tehnologija Power Range Technologie™ za meritve **do 150 m brez tarče**. Razred laserja 2, testiran v skladu z ISO 16331-1. **Vgrajeni senzor nagiba 360°** prikazuje nagib objekta, tako da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Večnamenski prislon za meritve iz kotov. Gumijasto tesnilo zagotavlja zaščito pred brizgajočo vodo in prahom. Zatesnjena, pralna tipkovnica. Robustna guma na sprednji strani ščiti optiko in ublaži tudi lažji padec.

Z **digitalnim iskalnikom cilja (4-kratna povečava)** za merjenje na dolge razdalje ali pri sončni svetlobi.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Zaščitna torbica in zanka za roko. Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

Napotek:

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth® Smart tudi na pametne telefone s pomočjo aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Preprosta izdelava skic.

Tehnični opis

Doseg	150 m
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Točnost merjenja	±1,0 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Seštevanje/odštevanje	da
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Število vključenih baterij	2
Priklic zadnjih meritev	da
Navoj stojala	1/4 UNC col
Senzor naklona	360 stopinj
Izračun površine in prostornine	da
Napajanje	081561 LR6
večfunkcijski nastavek	da
Dolžina	132 mm
Masa	184 g
Višina	29 mm
Digitalni iskalnik ciljev s povečavo	4-krat
Širina	56 mm
posredno merjenje (Pitagora)	da
Minimalna/maksimalna meritev	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Razred laserja po IEC 825-1	2
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR6

081561 LR6