



Laserski daljinomer DISTO™, Tip: X4SET



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, s tipkovnico s simboli za preprosto uporabo. Kakovostna **steklena optika Leica** v posebnem temperaturno odpornem in čvrstem **ohišju iz magnezija**. Osvetljen in vrtljiv barvni prikazovalnik za optimalno čitljivost. Tehnologija Power Range Technologie™ za meritve **do 150 m brez tarče**. Razred laserja 2, testiran v skladu z ISO 16331-1. **Vgrajeni senzor nagiba 360°** prikazuje nagib objekta, tako da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Večnamenski prislon za meritve iz kotov. Gumijasto tesnilo zagotavlja zaščito pred brizgajočo vodo in prahom. Zatesnjena, pralna tipkovnica. Robustna guma na sprednji strani ščiti optiko in ublaži tudi lažji padec.

Z **digitalnim iskalnikom cilja (4-kratna povečava)** za merjenje na dolge razdalje ali pri sončni svetlobi.

Prostorsko merjenje s tehnologijo P2P. Tudi za nedostopne točke. Pri uporabi aplikacije DISTO™ Plan App je mogoče slike z merilom izvoziti tudi kot CAD-datoteko.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Zaščitna torbica in zanka za roko. Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

Vklj. z adapterjem za stativ DST360, stativom TRI120 in kovčkom.

Napotek:

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth® Smart tudi na pametne telefone s pomočjo aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Preprosta izdelava skic.

Tehnični opis

Napajanje	081561 LR6
Točnost merjenja	±1,0 mm
Navoj stojala	1/4 UNC col
Izračun površine in prostornine	da
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Doseg	150 m
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Seštevanje/odštevanje	da
Minimalna/maksimalna meritev	da
Priklic zadnjih meritev	da
Senzor naklona	360 stopinj
Višina	29 mm
Digitalni iskalnik ciljev s povečavo	4-krat
posredno merjenje (Pitagora)	da
Masa	184 g
Dolžina	132 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
večfunkcijski nastavek	da
Širina	56 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja	mm / col
Razred laserja po IEC 825-1	2
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR6

081561 LR6