



Laserski daljinomer DISTO™, Tip: X3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 465550 X3 |
| GTIN | 7640110697047 |
| Razred artikla | 47C |

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase, odporno na udarce, s tipkovnico s simboli za preprosto uporabo. Kakovostna **steklina optika Leica** v posebnem temperaturno odpornem in čvrstem **ohišju iz magnezija**. Osvetljen in vrtljiv barvni prikazovalnik za optimalno čitljivost. Tehnologija Power Range Technologie™ za meritve **do 150 m brez tarče**. Razred laserja 2, testiran v skladu z ISO 16331-1. **Vgrajeni senzor nagiba 360°** prikazuje nagib objekta, tako da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Večnamenski prislon za meritve iz kotov. Gumijasto tesnilo zagotavlja zaščito pred brizgajočo vodo in prahom. Zatesnjena, pralna tipkovnica. Robustna guma na sprednji strani ščiti optiko in ublaži tudi lažji padec.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Zaščitna torbica in zanka za roko. Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6.

Napotek:

Prenos podatkov prek povezave Bluetooth® Smart tudi na pametne telefone s pomočjo aplikacije Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Preprosta izdelava skic.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dolžina | 132 mm |
| Seštevanje/odštevanje | da |
| Priklic zadnjih meritev | da |
| Masa | 184 g |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Napajanje | 081561 LR6 |
| večfunkcijski nastavek | da |
| posredno merjenje (Pitagora) | da |
| Točnost merjenja | ±1,0 mm |
| Senzor naklona | 360 stopinj |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 |
| Navoj stojala | 1/4 UNC col |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth |
| Minimalna/maksimalna meritev | da |
| Število vključenih baterij | 2 |
| Izračun površine in prostornine | da |
| Doseg | 150 m |
| Širina | 56 mm |
| Višina | 29 mm |
| Serija | DISTO™ |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Preklop odčitavanja | mm / col |
| Razred laserja po IEC 825-1 | 2 |
| Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR6

081561 LR6