

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4130, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212836 INOX
GTIN	4045197942586
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,8 mm
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMT060310ZZSR
Zvrst	HB4130
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,9 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		