

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4130, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks}}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	1,1 mm
Tip	INOX
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	4.76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4130
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		