


**Garant**
**XDMW120516ZDSR, HB4715, Tip: HART**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212891 HART
GTIN	4045197943194
Razred artikla	21A

**Opis**
**Napotek:**

 Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks}}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,9 mm
Tip	TRDA
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMW120516ZDSR
Zvrst	HB4715
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	2 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	200 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		