

Garant**XDMT090416ZDER, HB4430, Tip: TI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212881 TI
GTIN	4045197943156
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}}$

Tehnični opis

Tip	Ti
Podajanje f_z na zob	0,6 mm
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	4.76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDER
Zvrst	HB4430
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,7 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		