


**Garant**
**XDMT090416ZDSR, HB4030, Tip: ST1400**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212866 ST1400
GTIN	4045197943125
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	1,1 mm
Tip	ST400
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	4.76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4030
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	220 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		