

## Garant

### Vpenjalne glave z izvrtinami za hladilne kanale, PSC 63 A = 100, Vpenjalni Ø D1: 10mm



#### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 308509 10     |
| GTIN                  | 4045197943996 |
| Razred artikla        | 31C           |

#### Opis

##### Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

##### Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

##### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

##### Napotek:

Primerno reducirno držalo s PSC 63 na PSC 40 ali PSC 50 art. 318892.

Primerna reducirna puša s SK 40 oz. HSK 63 na PSC 40 ali PSC 50 po ponudbi.

Primerna reducirna puša s SK 50 oz. HSK 100 na PSC 63 ali PSC 80 po ponudbi.

Ustrezni podaljški pod art. 318894, art. 318895 in art. 318896.

#### Tehnični opis

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Vpenjalni Ø D <sub>1</sub> | 10 mm          |
| Zunanji Ø D                | 35 mm          |
| Previsna dolžina A         | 100 mm         |
| Trn za rezkarje            | PSC 63 A = 100 |
| Standard vpenjalnega trna  | ISO 26623-1    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| z notranjim hlajenjem                        | da                                 |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategija odrezovanja                       | HSC                                |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                                |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalne glave                    |